

ALLwatch news

2016 年 5 月号
オムロンソフトウェア株式会社

バックナンバーは M2M センサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。
「ALLwatch[®]」は弊社が提供するモニタサービスの総称です。

Topics 1: 絶縁監視端末に新しいラインナップを追加しました

2016 年 6 月より、Ior 方式計測に対応した新しい絶縁監視端末「LM-100-3G *1」を発売いたします。
LM-100-3G は、従来の絶縁監視端末「SW150LF」「SW150LF8」の機能を踏襲しつつ、これまで別機器にて提供しておりました「Igr 値測定アダプタ」の機能を含めた端末となっております。その他にも瞬時電圧低下の検知や接点入力点数の増加(4 点→8 点)、接点出力の追加等、新たな機能追加もされております。あわせて LM-100-3G に特化したサービスも提供しております。詳細につきましては、弊社担当営業にお問い合わせください。

これからも多様なモニタリングの御要望にお応えするべく、監視端末の追加やサービス機能改良や性能向上に努めて参りますので、ALLwatch サービスを御愛顧いただきますようお願いいたします。

*1: LM-100-3G は株式会社 豊光社が提供する端末となります。

Topics 2: センタ機能改善 (2016 年 5 月改善内容から抜粋)

＜同一グループ内の汎用入力通報先設定出力機能の利用機種を拡大しました。＞

先月に機能追加いたしました同一グループに登録された端末の汎用入力通報先設定を一括して CSV ファイルに出力いただく機能ですが、利用可能機種に TELEMOT を追加しました。御不明点がございましたらサービスデスクまでお問い合わせください。

この他にもセンタ機能は毎月定期的に改善を進めており、16 年 6 月 1 日時点で 57 ヶ月連続して機能向上を実現しております。機能改善最新の状況はセンタへのログイン後に掲載している「お知らせくセンタ機能バージョンアップ」や「新機能リリースのお知らせ」を御覧ください。

Topics 3: 最新のセンタサービス申込書を御利用ください

センタサービス申込書の内容は、少しずつ改訂しております。新たにサービスのお申込みを頂戴する際は、お手を掛けますが、その時点の申込書を御利用いただきますようお願いいたします。

最新のお申込書フォーマットは、以下のページに御用意しております。

<http://www.allwatch.jp/download.html>

上記のページは、URL を直接入力いただくか、あるいはログイン後に「取扱説明書」で表示する画面の左に記載の「カタログ/サービス関連申請書 等」をクリックいただくことで表示します。

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。



0120-053-606 (土・日・祝日を除く 9:30~17:30 (12:15~13:00 を除く))