

ALLwatch news

2016 年 12 月号
オムロンソフトウェア株式会社

バックナンバーは M2M センサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。
「ALLwatch[®]」は弊社が提供するモニタサービスの総称です。

Topics 1: 絶縁監視端末に新しいラインナップを追加しました

2016 年 6 月より、Ior 方式計測に対応した新しい絶縁監視端末「LM-100-3G^{*}」を発売いたしました。LM-100-3G は、従来の絶縁監視端末「SW150LF」「SW150LF8」の機能を踏襲しつつ、これまで別機器にて提供しておりました「Igr 値測定アダプタ」の機能を含めた端末となっております。その他にも瞬時電圧低下の検知や接点入力点数の増加(4 点→8 点)、接点出力の追加等、新たな機能追加もされております。あわせて LM-100-3G に特化したサービスも提供しております。詳細につきましては、弊社担当営業にお問い合わせください。

これからも多様なモニタリングの御要望にお応えするべく、監視端末の追加やサービス機能改良や性能向上に努めて参りますので、ALLwatch サービスを御愛顧いただきますようお願いいたします。

*1: LM-100-3G は株式会社 豊光社が提供する端末となります。

Topics 2: ログイン ID およびパスワードについて御確認ください

ALLwatch サービスにおいては、定期的にセキュリティ向上の対応を実施しておりますが、2016 年 10 月に実施したセキュリティ向上対応以降、ログイン ID およびパスワードに関する問合せが増加しております。内容としましては大文字小文字の誤り(例: ALLwatch とすべきところが ALLWATCH や allwatch と入力)に起因するものが多数を占めております。今一度ログイン ID、パスワードの御確認をお願い致します。

セキュリティ向上対応の他にも定期的にセンタ機能改善を実施しております。機能改善最新の状況はセンタへのログイン後に掲載している「お知らせ」や「新機能リリースのお知らせ」を御覧ください。

Topics 3: 最新のセンタサービス申込書を御利用ください

センタサービス申込書の内容は、少しずつ改訂しております。新たにサービスのお申込みを頂戴する際は、お手を掛けますが、その時点の申込書を御利用いただきますようお願いいたします。

最新のお申込書フォーマットは、以下のページに御用意しております。

<http://www.allwatch.jp/download.html>

上記のページは、URL を直接入力いただくか、あるいはログイン後に「取扱説明書」で表示する画面の左に記載の「カタログ/サービス関連申請書 等」をクリックいただくことで表示します。

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。



0120-053-606 (土・日・祝日を除く 9:30~17:30 (12:15~13:00 を除く))